



Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 24X27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	24 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	17 mm
Maximale ring-Ø $D_2\max$	46,4 mm
Sleutellengte L	258 mm
Maximale ring-Ø $D_1\max$	42,4 mm
Sleutelwijdte ₂	27 mm
Maximale ringhoogte $h_{1\max}$	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstand	10 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel