

**Open ringsleutel, Sleutelwijdte: 8X10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 619705 8X10 |
| GTIN | 4045197673329 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.

Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring – vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskantring.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Maximale ring-Ø D_1 max | 17,8 mm |
| Sleutelwijdte s_2 | 10 mm |
| Maximale ringhoogte $h_{1\max}$ | 6,5 mm |
| Sleutellengte L | 139 mm |
| Sleutelwijdte s_1 | 8 mm |
| Maximale ringhoogte $h_{2\max}$ | 7,5 mm |
| Maximale ring-Ø D_2 max | 19,3 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Norm | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Ringstand | 10 graden |

| | |
|-------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchromd |
| Producttype | Schroefsleutel |