



Ringratelsleutel voor Torx®-schroeven, Torx®-profiel: E10XE12



Bestelgegevens

Bestelnummer	619440 E10XE12
GTIN	4045197229977
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Met bijzonder lichtlopende ratelringen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Totale lengte L: 150 mm

Maximale ring-Ø D1: 18,5 mm

Maximale ring-Ø D2: 20 mm

Maximale ringhoogte h₁: 7,3 mm

Maximale ringhoogte h₂: 7,7 mm

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h ₁	7,3 mm
Torx®-profiel ₂	E12
Maximale ring-Ø D2	20 mm
Maximale ring-Ø D1	18,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Maximale ringhoogte h ₂	7,7 mm
Torx®-profiel ₁	E10
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel