



Ratelkop 1 inch met handgreep



Bestelgegevens

Bestelnummer	647605
GTIN	4045197676115
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbaar voor rechts- en linksom draaien (36 tanden); handvat en ratelkop gedeeld.

Norm:

DIN 3122-D 25

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v. :

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1 inch

Aantal tanden: 36

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1 inch
Norm	DIN 3122
totale lengte	835 mm
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Ratel

