



## Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 XB, EU-schoenmaat: 38



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092786 38     |
| GTIN          | 4044348293300 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.**
- **Gevoerde rand.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Versterkte neusbescherming.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

|   |   |
|---|---|
| Norm  | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermer  | Staal   |
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte<br>(smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C   |
| EU-schoenmaat   | 38  |
| Veiligheidsklasse   | S3  |
| Geslacht  | Heren   |
| Producttype   | Veiligheidslaarzen  |