




## CBN-schotel-slijpschijf d×d×h (mm), 100×10×20, Type: B126



### Bestelgegevens

Bestelnummer	597490 B126
GTIN	9003176204648
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Gereedschapsslijpschijven** met **CBN-slijpmiddellaag** in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit. Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.**

#### Toepassing:

**Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stelliët.**

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	B126
Specificatie	B126C75B AMIGO-HSS.
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel	kubisch boornitride
Vorm	1A1
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	10 mm

Productnaamattribuut	100×10×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	10 mm
Sijplaag hoogte X	6 mm
Producttype	Steunschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		