

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 300x40x76, Type: NK60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Vorm 5 met uitsparing aan één kant 125x20 mm. **Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor bouwstaal en laaggelegeerde staalsoorten alsmede grijs gietijzer.

Specificatie:

Normaal korund grijsblauw, hardheidsgraad M.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	60
Fijnheidsgraad	middel

Slijpmiddelaanduiding	A
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Normaal korund grijsblauw, hardheid M
Slijpmiddel	Normaal korund grijsblauw
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	51 mm
Binnen-Ø reduceerring	40 mm
Vorm	5
Schijf-Ø D	300 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	300×40×76
Boring-Ø H	76 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 76 mm	596000 76
--	-----------