


**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 150x20x32, Type: C800****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596200 C800
GTIN	9003170072045
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastisch gebonden slijpstenen, zeer zacht. Maximale werksnelheid 25 m/s.

Toepassing:

Voor het slijpen van snijkanten, polijsten, effectslijpen en fijne afbraamwerkzaamheden. De spanflensdiameter moet minimaal 2/3 van de steendiameter zijn.

Specificatie:

PU-gebonden siliciumcarbide.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	extra fijn
Korrelgrootte	800
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Maximale omtreksnelheid	25 m/s
Specificatie	PU-gebonden siliciumcarbide
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	25 mm
Binnen-Ø reduceerring	20 mm
Binnen-Ø reduceerring	16 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	150 mm
Schijfbreedte T	20 mm
Productnaamattribuut	150×20×32
Boring-Ø H	32 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 32 mm	596000 32
--	-----------