



## Diamant-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E dxdxh (mm), 100x30x20, Type: D64



### Bestelgegevens

Bestelnummer	597112 D64
GTIN	9003171539394
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.

#### Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag

(CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

#### Toepassing:

**Voor efficiënt voor- en naslijpen** van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.

Diamantlaag voor hoogrendement-slijpen van kortspanende, Fe-vrije materialen zoals hardmetaal, polykristallijne materialen (PKD), keramische materialen (PKS). **Specificatie D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	D64
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D64C50B W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11A2
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	30 mm
Productnaamattribuut	100×30×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	8 mm
Sijplaag hoogte X	2 mm
Producttype	Komslijpsteen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		