

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 300x40x76, Type: EK60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596610 EK60
GTIN	9003170014199
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vorm 5 met uitsparing aan één kant 125x20 mm. **Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor geharde staalsoorten en HSS.

**Specificatie:**

**Edelkorund** wit, hardheidsgraad M.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	60
Fijnheidsgraad	middel

Slijpmiddelaanduiding	A
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Edelkorund wit, hardheidsgraad M
Slijpmiddel	Edelkorund wit
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	51 mm
Binnen-Ø reduceerring	40 mm
Vorm	5
Schijf-Ø D	300 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	300×40×76
Boring-Ø H	76 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

---

## Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 76 mm	596000 76
--	-----------