


**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 175x25x51, Type: SC80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596350 SC80
GTIN	9003170096539
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpens en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor het slijpen van volhardmetalen en hardmetalen gereedschappen en werkstukken van gietijzer en wolfram.

**Specificatie:**

**Siliciumcarbide** groen, hardheidsgraad J.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelgrootte	80

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad J
Slijpmiddel	Siliciumcarbide groen
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	32 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	175 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	175×25×51
Boring-Ø H	51 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

---

## Accessoires

Reduceerringset Voor boring van slijpsteen 51 mm	596000 51
--	-----------