

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 200x32x51, Type: EK80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596410 EK80
GTIN	9003170783798
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherp en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor geharde staalsoorten en HSS.

**Specificatie:**

**Edelkorund** wit, hardheidsgraad M.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	80
Fijnheidsgraad	fijn

Slijpmiddelaanduiding	A
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Specificatie	Edelkorund wit, hardheidsgraad M
Slijpmiddel	Edelkorund wit
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	32 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	200 mm
Schijfbreedte T	32 mm
Productnaamattribuut	200×32×51
Boring-Ø H	51 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

---

## Accessoires

Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 51 mm	596000 51
--	-----------