




Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 100x35x20, Type: D64



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 597520 D64 |
| GTIN | 9003176752729 |
| Artikelklasse | 53Y |

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte | D64 |
| Slijpmiddelaanduiding | D |
| Specificatie | D64C50B DIAGO W-Carbide |
| Slijpmiddel | Diamant |
| Slijpprocessen | Gereedschapsslijpen |
| Vorm | 11V9 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Schijf-Ø D | 100 mm |
| Schijfbreedte T | 35 mm |
| Productnaamattribuut | 100×35×20 |
| Boring-Ø H | 20 mm |
| Slijplaag breedte W kopse kant | 2 mm |
| Sijplaag hoogte X | 10 mm |
| Producttype | Komslijpsteen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |