

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 300x40x76, Type: SC80****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 596610 SC80   |
| GTIN          | 9003170014267 |
| Artikelklasse | 53Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vorm 5 met uitsparing aan één kant 125x20 mm. **Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor het slijpen van volhardmetalen en hardmetalen gereedschappen en werkstukken van gietijzer en wolfraam.

**Specificatie:**

**Siliciumcarbide** groen, hardheidsgraad J.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

|                |      |
|----------------|------|
| Fijnheidsgraad | fijn |
|----------------|------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Korrelgrootte           | 80   |
| Slijpmiddelaanduiding   | SiC  |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s                                     |
| Specificatie            | Siliciumcarbide groen,<br>hardheidsgraad J |
| Slijpmiddel             | Siliciumcarbide groen                      |
| Slijpprocessen          | Slijpmachine                               |
| Binnen-Ø reduceerring   | 51 mm                                      |
| Binnen-Ø reduceerring   | 40 mm                                      |
| Vorm                    | 5  |
| Schijf-Ø D              | 300 mm                                     |
| Schijfbreedte T         | 40 mm                                      |
| Productnaamattribuut    | 300×40×76                                  |
| Boring-Ø H              | 76 mm                                      |
| Producttype             | Slijpmachinesteen                          |

---

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Reduceerringenset Voor boring van slijpsteen 76 mm | 596000 76 |
|--|-----------|