

ELTEN**Hoge veterschoen bruin NIKOLAS XW ESD, S3, EU-schoenmaat: 41****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092235 41
GTIN	4030839196533
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Casual business-veiligheidslaars in desert-look. Past uitstekend bij een pak.

- **Bovenmateriaal van nubuckleer.**
- **Leren voering.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak BUSINESS ESD.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool.**
- **Extra brede pasvorm.**
- **MONO-PU zool BUSINESS.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Doorloopzekerheid	Textiel
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	41
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Kleur	bruin
Serie	NIKOLAS
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laars