

ELTEN**Hoge veterschoen bruin NIKOLAS XW ESD, S3, EU-schoenmaat: 44****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092235 44 |
| GTIN | 4030839196564 |
| Artikelklasse | 09P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Casual business-veiligheidslaars in desert-look. Past uitstekend bij een pak.

- **Bovenmateriaal van nubuckleer.**
- **Leren voering.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak BUSINESS ESD.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool.**
- **Extra brede pasvorm.**
- **MONO-PU zool BUSINESS.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Kleur | bruin |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal |
| EU-schoenmaat | 44 |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Serie | NIKOLAS |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Laars |