

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 175x25x51, Type: C800****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 596350 C800 |
| GTIN | 9003170520874 |
| Artikelklasse | 53Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastisch gebonden slijpstenen, zeer zacht. Maximale werksnelheid 25 m/s.

Toepassing:

Voor het slijpen van snijkanten, polijsten, effectslijpen en fijne afbraamwerkzaamheden. De spanflensdiameter moet minimaal 2/3 van de steendiameter zijn.

Specificatie:

PU-gebonden siliciumcarbide.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------|
| Korrelgrootte | 800 |
| Fijnheidsgraad | extra fijn |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Maximale omtreksnelheid | 25 m/s |
| Specificatie | PU-gebonden siliciumcarbide |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |
| Slijpprocessen | Slijpmachine |
| Binnen-Ø reduceerring | 32 mm |
| Vorm | 1 |
| Schijf-Ø D | 175 mm |
| Schijfbreedte T | 25 mm |
| Productnaamattribuut | 175×25×51 |
| Boring-Ø H | 51 mm |
| Producttype | Slijpmachinesteen |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Reduceerringset Voor boring van slijpsteen 51 mm | 596000 51 |
|--------------------------------------------------|-----------|