

**ELTEN****Hoge veterschoen bruin NIKOLAS XW ESD, S3, EU-schoenmaat: 42****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092235 42     |
| GTIN          | 4030839196540 |
| Artikelklasse | 09P           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Casual business-veiligheidslaars in desert-look. Past uitstekend bij een pak.

- **Bovenmateriaal van nubuckleer.**
- **Leren voering.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak BUSINESS ESD.**
- **ESD-geleidende softvlies-binnenzool.**
- **Extra brede pasvorm.**
- **MONO-PU zool BUSINESS.**
- **ESD-uitrusting.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

**Technische beschrijving**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Materiaal teenbeschermkap   | Staal   |
| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| Veiligheidsklasse           | S3  |
| Kleur                       | bruin   |
| EU-schoenmaat               | 42  |
| Doorloopzekerheid           | Textiel   |
| Serie                       | NIKOLAS   |
| Geslacht                    | Heren   |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD   |
| Producttype                 | Laars   |