

uvex

Laag model schoen zwart/oranje uvex 2, S3, EU-schoenmaat: 49



Bestelgegevens

Bestelnummer	092135 49
GTIN	4031101609614
Artikelklasse	04V

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en flexibele veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.

- **Distance Mesh-voeringmateriaal.**
- **100 % metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **Tweelaags PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukkunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met gehydrofobeerd volnerf glad leder en elastische veters voor een snelle sluiting. Met niet-metallische, doorlooppremmende inlegzool.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Composiet
---------------------------	-----------

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	49
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	uvex 2
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen