



Laag model schoen zwart/blauw Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, EU-schoenmaat: 47



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092280 47 |
| GTIN | 4044465250118 |
| Artikelklasse | 04Y |

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtgewicht S3-veiligheidsschoen met sportief design, met GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Waterdicht en ademend.

- **Bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste binnenvoering voor wisselend gebruik binnen/buiten.**
- **Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Composit

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Materiaal teenbeschermer | Composiet |
| EU-schoenmaat | 47 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Serie | Black Eagle Safety |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Laag model veiligheidsschoen |