



Laag model schoen zwart/blauw Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, EU-schoenmaat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	092280 40
GTIN	4044465250002
Artikelklasse	04Y

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtgewicht S3-veiligheidsschoen met sportief design, met GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Waterdicht en ademend.

- **Bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste binnenvoering voor wisselend gebruik binnen/buiten.**
- **Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Composit

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermer	Composiet
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
EU-schoenmaat	40
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	Black Eagle Safety
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen