



Laag model schoen zwart/zilver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU-schoenmaat: 39



Bestelgegevens

Bestelnummer	092284 39
GTIN	4044465250590
Artikelklasse	04Y

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtige en moderne veiligheidsschoen voor binnen en buiten. Waterafstotend.

- **Ademend bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste en ademende binnenvoering.**
- **Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1P

Materiaal teenbeschermer: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	39
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermer	Composiet
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Veiligheidsklasse	S1P
Serie	Black Eagle Safety
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen