

**CBN-komslijpschijf dxdxh (mm), 125x25x20, Type: B126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597360 B126
GTIN	9003178405067
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag** in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit. Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Toepassing:**

**Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stieliet.**

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	B126
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	12V9
Schijf-Ø D	125 mm

Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	125×25×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		