



## Laag model schoen zwart/zilver Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092284 40
GTIN	4044465250606
Artikelklasse	04Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Luchtige en moderne veiligheidsschoen voor binnen en buiten. Waterafstotend.

- **Ademend bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste en ademende binnenvoering.**
- **Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1P

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	40
Veiligheidsklasse	S1P
Materiaal teenbeschermpap	Composiet
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	Black Eagle Safety
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen