



## Veiligheidsschoen, laag model zwart/zilver Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, EU-schoenmaat: 39



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092288 39
GTIN	4044465317866
Artikelklasse	04Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Comfortabele, lichte en veilige werkschoenen voor gebruik binnen of in de zomer.

- **Bovenmateriaal van microvezel met luchtdoorlatend netmateriaal.**
- **Praktische snelsluiting voor snel, eenvoudig en veilig in- en uitstappen.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S1P

Materiaal teenbeschermkap: Composit

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermer	Composiet
Doorloopzekerheid	Textiel
Veiligheidsklasse	S1P
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
EU-schoenmaat	39
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	Black Eagle Safety
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidsschoen, laag model