

**Komslijpsteen keramisch dxdxh (mm), 80x40x20, Type: SK80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Komslijpsteen met: **Gesinterd korund. Specificatie: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Voordeel:

Aan de omtrek geïmpregneerd met kunsthars voor een grotere kantstabiliteit.

Toepassing:

Voor het naslijpen van boren, frezen, etc. Nat slijpen met emulsie resp. slijpolie wordt aanbevolen.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Slijpmiddelaanduiding	A
Slijpmiddel	Gesinterd korund
Specificatie	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	6

Schijf-Ø D	80 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	80×40×20
Boring-Ø H	20 mm
Wanddikte W	6 mm
Dikte E	10 mm
Producttype	Komslipsteen