




Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 100x35x20, Type: D126



Bestelgegevens

Bestelnummer	597540 D126
GTIN	9003176753184
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D126
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11V9

Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	35 mm
Productnaamattribuut	100×35×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	3 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		