



Hoge veterschoen zwart/zilver Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-schoenmaat: 49



Bestelgegevens

Bestelnummer	092292 49
GTIN	4044465252242
Artikelklasse	04Y

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne en veilige hoge veterschoen met klassieke vetersluiting en GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Waterdicht en ademend.

- **Bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste en ademende voeringstof.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

Moderne en veilige hoge veterschoen met klassieke vetersluiting en GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Waterdicht en ademend.

- **Bovenmateriaal van microvezel/textiel.**
- **Slijtvaste en ademende voeringstof.**
- **Speciale (wasbare) inlegzolen voor absorptie van transpiratie.**
- **Antislip-loopzool van rubber.**
- **Hieldemping van PU-schuim.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 51.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	49
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Materiaal teenbeschermpak	Composiet
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	Black Eagle Safety
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen