

**CBN-komslijpschijf d×d×h (mm), 75×30×20, Type: B126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597210 B126
GTIN	9003176407773
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit. Voor fijne oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: B126C75B AMIGO-HSS.**

Toepassing:

Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggeleerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stieliet.

Vorm: 11V9

Sijplaag hoogte X: 10 mm

Slijpmiddelaanduiding: CBN

Technische beschrijving

Korrelgrootte	B126
Slijpmiddelaanduiding	CBN

Specificatie	B126C75B AMIGO-HSS
Slijpmiddel	kubisch boornitride
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11V9
Schijf-Ø D	75 mm
Schijfbreedte T	30 mm
Productnaamattribuut	75×30×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		