

Pijpsleutel, Sleutelwijdte: 24X27 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	620500 24X27
GTIN	8414909014990
Artikelklasse	66B

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed, met massieve zeskantige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

totale lengte: 193 mm

Boring wringijzer-Ø: 12 mm

Schacht-buiten-6-kant S: 24 mm

Technische beschrijving

Schacht-buiten-6-kant S	24 mm
Sleutelwijdte ₂	27 mm
totale lengte	193 mm
Boring wringijzer-Ø	12 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel

