

**CBN-schotel-slijpschijf dxdxh (mm), 125x23x20, Type: B151****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597440 B151
GTIN	9003176418397
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**gereedschapsslijpschijven met CBN-slijpmiddellaag** in kunstharsbinding voor lange standtijd bij een gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementensysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit. Voor middelfijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: B151C75B AMIGO-HSS.**

**Toepassing:**

**Voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van hooggelegeerd (HSS-)gereedschaps- en inzetstaal, stieliet.**

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	B151
Specificatie	B151C75B AMIGO-HSS
Slijpmiddelaanduiding	CBN
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen

Slijpmiddel	kubisch boornitride
Vorm	12C2F
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	23 mm
Productnaamattribuut	125×23×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	5 mm
Sijplaag hoogte X	4 mm
Slijplaag breedte U	5 mm
Producttype	Steunschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		