



Dopsleutelset, gebogen, Aantal sleutels: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	621345 8
GTIN	4045197528322
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte; gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 621340: Maat 8; 10; 11; 13; 16; 17;18; 19

Levering:

resp. 1 sleutel nr. 621340: Maat 8; 10; 11; 13; 16; 17;18; 19

Technische beschrijving

Aantal sleutels	8
Hoek ca.	90 - 95 graden
Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 19 mm	621340 19
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 17 mm	621340 17
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 18 mm	621340 18
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 16 mm	621340 16
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 11 mm	621340 11
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 8 mm	621340 8
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 13 mm	621340 13
Dopsleutel, gebogen Sleutelwijdte 10 mm	621340 10