



Dopsleutelset, gebogen, Aantal sleutels: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	621345 11
GTIN	4045197528339
Artikelklasse	62C

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed voor maximale belasting, met sleutelwijdtes met bijzonder nauwe toleranties. Speciale holle vorm, ook voor moeren op ver uitstekende bouten. Aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte; gr. 6 en 7 met 6-kant aan beide zijden, vanaf gr. 8 met 6-kant aan de lange arm en 12-kant aan de korte arm. Ca. 90 – 95° gebogen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Inhoud:

resp. 1 sleutel nr. 621340: Maat 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Levering:

resp. 1 sleutel nr. 621340: Maat 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Technische beschrijving

Aantal sleutels	11
Hoek ca.	90 - 95 graden
Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dopsleutel

