

**HOLEX****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650100 19
GTIN	4045197214713
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	19 mm
Ø uitgangzijde	27,5 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 2

650790 2

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø x lengte 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm

650800 22

Trekker voor borgklemmen

650785