


**HOLEX****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650100 10
GTIN	4045197214645
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	10 mm
Ø uitgangzijde	16 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 1	650790 1
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Trekker voor borgklemmen	650785