

**IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch met magneet, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650050 10
GTIN	4045197214577
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	28 mm
Ø uitgangzijde	15,3 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

