

**HOLEX****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650100 13
GTIN	4045197214652
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Ø uitgangzijde	20 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	30 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

**Accessoires**

Trekker voor borgklemmen	650785
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22