

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650130 15
GTIN	4991644318001
Artikelklasse	63R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de flanken van de schroeven en spaart de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de schroeven wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Opmerking:**

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	15 mm
Ø uitgangzijde	22 mm
Lengte	32 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive

geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Øxlengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Trekker voor borgklemmen	650785
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2