

**IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650100 15
GTIN	4045197214676
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	22 mm
Lengte	30 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker, 10-delig Type 2	650790 2
Trekker voor borgklemmen	650785
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø x lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18