

**Diamant-schotelslijpschijf dxdxh (mm), 100x25x20, Type: D126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597710 D126
GTIN	9003178154200
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.** Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Toepassing:**

**universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines.** Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	D126
Specificatie	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddelaanduiding	D
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen

Slijpmiddel	Diamant
Vorm	12A2D
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	100×25×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	12 mm
Sijplaag hoogte X	3 mm
Producttype	Steunschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		