

HOLEX**IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch lang, met verende magneet, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650052 13
GTIN	4045197214621
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel.

Voordeel:

Met een verend opgesloten magneet wordt de bout stevig vastgehouden. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd, dat de boutkop altijd volledig wordt omsloten. Uitgedraaide bouten / moeren kunnen door de veer gemakkelijk worden verwijderd.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Lengte	50 mm
Ø uitgangzijde	18,8 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing	ja

Producttype

Dop