

**IMPACT-snelkoppeling, 1/4 inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650055
GTIN	4045197286109
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel. buitenvierkant overeenkomstig DIN 3121 met 2-voudige kogelvergrendeling. Binnenvierkant volgens DIN 3121-G 6,3 met boring en ringgroef.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

totale lengte: 35 mm

Uitgangsvierkant: 1/4 inch

Technische beschrijving

Uitgangsvierkant	1/4 inch
totale lengte	35 mm

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Snelkoppeling