




## Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 125x40x20, Type: D126



### Bestelgegevens

Bestelnummer	597560 D126
GTIN	9003176799465
Artikelklasse	53Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.** Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

#### Toepassing:

**universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines.** Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Vorm: 11V9

Slijplaag hoogte X: 10 mm

Slijpmiddelaanduiding: D

### Technische beschrijving

Korrelgrootte	D126
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant

Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	11V9
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	40 mm
Productnaamattribuut	125×40×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	3 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		