

**Diamant-schotelslijpschijf d×d×h (mm), 125×23×20, Type: D64****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 597750 D64    |
| GTIN          | 9003177313875 |
| Artikelklasse | 53Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.** Fijnkorrelig voor maximale oppervlaktekwaliteit en een goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

**Toepassing:**

**universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines.** Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Korrelgrootte         | D64                     |
| Specificatie          | D64C50B DIAGO W-Carbide |
| Slijpmiddelaanduiding | D                       |
| Slijpprocessen        | Gereedschapsslijpen     |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Slijpmiddel                    | Diamant     |
| Vorm                           | 12A2F       |
| Schijf-Ø D                     | 125 mm      |
| Schijfbreedte T                | 23 mm       |
| Productnaamattribuut           | 125×23×20   |
| Boring-Ø H                     | 20 mm       |
| Slijplaag breedte W kopse kant | 5 mm        |
| Sijplaag hoogte X              | 4 mm        |
| Producttype                    | Steunschijf |

## Gebruikersgegevens

|                 | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Hardmetaal (HM) | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK  | beperkt geschikt |                |          |
| nat maximaal    | beperkt geschikt |                |          |
| droog           | geschikt         |                |          |