

**Diamant-schotelslijpschijf dxdxh (mm), 125x23x20, Type: D151****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597750 D151
GTIN	9003177313998
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Grofkorrelig voor een maximale afnamecapaciteit. **Specificatie: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D151
Specificatie	D151C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddelaanduiding	D
Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel	Diamant

Vorm	12A2F
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	23 mm
Productnaamattribuut	125×23×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	5 mm
Sijplaag hoogte X	4 mm
Producttype	Steunschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		