

**Steeksleutel met scharnierende dop, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	621500 10
GTIN	4045197480224
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden dezelfde sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Kniegewichtsleutel is ca. 180° kantelbaar.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte	6,6 mm
Bekbreedte	20,7 mm
Sleutellengte	178 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Kop-Ø	14,8 mm
Beweegbare kop	180 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, verchromd
Producttype	Dopsleutel

