



Doorslijpschijf dxdxh (mm), 125x1x20



Bestelgegevens

Bestelnummer	598520
GTIN	9009012820799
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Weefselloze, kunstharsgebonden korund-doorslijpschijven voor alle staalsoorten en HSS.

Toepassing:

- Doorslijpen op stationaire doorslijpmachines (zonder versterkingsweefsel, d.w.z. niet geschikt voor handmachines).
- Werksnelheid 30–maximaal 80 m/s.

Specificatie:

A60N5B68 HSS.

Opmerking:

Zaagslijpschijven op aanvraag leverbaar.

Vorm: 41N

Vorm: 41N

Technische beschrijving

Slijpprocessen	Doorslijpen
Slijpmiddel	Korund, zonder weefsel kunstharsgebonden

Slijpmiddelaanduiding	A
Specificatie	A60N5B68 HSS
geoptimaliseerd voor materiaal	HSS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Vorm	41N
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	1 mm
Productnaamattribuut	125×1×20
Boring-Ø H	20 mm
Aandrijfmachine	Stationaire doorslijpmachines
Aanbevolen omtreksnelheid	30 - 50 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		