

**Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 100x20x20, Type: D91****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597620 D91
GTIN	9003171945409
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag. Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Toepassing:

universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines. Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D91
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D91C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant

Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	12V9
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	20 mm
Productnaamattribuut	100×20×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		