

**Diamant-komslijpschijf dxdxh (mm), 100x20x20, Type: D126****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597620 D126
GTIN	9003176899301
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**kom- en schotelschijven met diamant-slijplaag.** Universele korrel voor middelfijne, fijne oppervlaktekwaliteit en een zeer goede afnamecapaciteit. **Specificatie: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Toepassing:**

**universeel toepasbaar voor gereedschapsslijpen op alle gangbare gereedschapsslijpmachines.** Voor het slijpen van **hardmetaal-gereedschappen en kortspanende, ijzervrije materialen.** Zeer geschikt voor droog slijpen, maar kan ook bij nat slijpen worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	D126
Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slijpmiddel	Diamant

Slijpprocessen	Gereedschapsslijpen
Vorm	12V9
Schijf-Ø D	100 mm
Schijfbreedte T	20 mm
Productnaamattribuut	100×20×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	2 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		