



Diamantdresser cilindrisch, Diamantgewicht: 0,4kt



Bestelgegevens

Bestelnummer	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Artikelklasse	53Y

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardlijpsteendresser voor alle machines met geschikte opname. De dressers zijn uitgevoerd als **wegwerp**dressers, deze moeten na het bereiken van de slijtagegrens compleet worden vervangen. (Omzetten in de vattng is niet mogelijk.) Wegwerp-**enkelkorrel** diamantdresser.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig dressen en naslijpen van slijpstenen voor het (opnieuw) verkrijgen van een bepaalde slijpgereedschapstoestand (rondloop en axiale slag, slijpsteenprofiel, oppervlaktestructuur, slijpgedrag). Voor vervaardiging van enkele stuks en kleine series; voor voldoende koelsmering zorgen. Korte inspanverhoudingen (vrije lengte < 2×D) voorkomen trillingsproblemen. Voor rechte, **licht concave en convexe** slijpsteenprofielen voor uitwendig rond-, vlak-, **inwendig rond- en centerloos slijpen**. Altijd op de desbetreffende inbouwpositie letten (hoek 3° tot 15° ten opzichte van het slijpsteenmidden voor beide asrichtingen). Voor een gelijkmatige slijtage de dresser met regelmatige tussenpozen 90° in de houder draaien.

Technische beschrijving

Voor slijpsteenafmeting	Ø125×30 – Ø250×15 mm
Diamantgewicht	0,4 kt
Totale lengte L	80 mm
Dressertype	Enkelkorrel
Kop-Ø D ₁	8 mm
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Handlijpsteendressers

